



Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, černá
Číslo objednávky	1934430000
Typ	CC-H 30/60
GTIN (EAN)	4032248590995
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2165 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Délka	60 mm	Délka (v palcích)	2.3622 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	5 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.038 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Verze	Držák štítku značení	
Šířka	60 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	černá	
Halogen	Ne	
Délka	60 mm	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Doporučená odvětví	Stroje	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

Značky na přístroje

Průměr	0 mm	Halogen	Ne
--------	------	---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

