

**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1936300000</a>  |
| Typ              | STB 21.6/45 RT  |
| GTIN (EAN)       | 4032248606030   |
| Množství         | 50 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 45 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.7716 inch |
| Výška          | 6.1 mm | Výška (v palcích)   | 0.2402 inch |
| Šířka          | 6.1 mm | Šířka (v palcích)   | 0.2402 inch |
| Čistá hmotnost | 3.31 g |                     |             |

## Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota                | -5 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |                               |        |

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

## Údaje materiálu

|                              |             |         |         |
|------------------------------|-------------|---------|---------|
| Základní materiál            | Polyamid 66 | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2         |         |         |

## Další technická data

|              |               |                   |              |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Typ montáže  | Příšroubováno |                   |              |

## Rozměry

|                                   |         |                             |         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Metrická velikost závitu, externí | 0.00 mm | Hloubka zásuvného připojení | 11.1 mm |
| TS 35 offset                      | 45.5 mm |                             |         |

## Všeobecně

|                   |              |                               |        |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |