

DP WGK 16 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: dokonalý doplněk každé aplikace. Univerzální systémové příslušenství umožňuje jednoduchou adaptaci rozhraní ke splnění specifických požadavků dané aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou |
| Číslo objednávky | 1936700000 |
| Typ | DP WGK 16 GY BX |
| GTIN (EAN) | 4032248664771 |
| Množství | 50 items |
| Údaje výrobku | UL: |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 40 mm | Výška (v palcích) | 1.5748 inch |
| Šířka | 5.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.2165 inch |
| Délka | 34.6 mm | Délka (v palcích) | 1.3622 inch |
| Čistá hmotnost | 2.18 g | | |

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Délka VPE | 206.00 mm | Šířka VPE | 135.00 mm |
| Výška VPE | 40.00 mm | | |

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Power - řada WGK

Údaje o materiálu

| | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------|
| Izolační materiál | Wemid (PA) | Barevný | Šedá |
| Barevný graf (podobné) | RAL 7035 | Moisture Level (MSL) | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál kontaktu | Slitina |
| Skladovací teplota, min. | -40 °C | Skladovací teplota, max. | 70 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Provozní teplota, max. | 120 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C | Teplotní rozsah, instalace, max. | 120 °C |

Vodiče vhodné k připojení

Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1

Důležitá poznámka

Poznámky

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |