

Obrázek výrobku



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: dokonalý doplněk každé aplikace. Univerzální systémové příslušenství umožňuje jednoduchou adaptaci rozhraní ke splnění specifických požadavků dané aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou
Číslo objednávky	1937030000
Typ	DP WGK 50
GTIN (EAN)	4032248664795
Množství	10 items
Údaje výrobku	UL:

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	54.1 mm	Výška (v palcích)	2.1299 inch
Šířka	7.2 mm	Šířka (v palcích)	0.2835 inch
Délka	43 mm	Délka (v palcích)	1.6929 inch
Čistá hmotnost	6.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Délka VPE	134.00 mm	Šířka VPE	125.00 mm
Výška VPE	39.00 mm		

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Power - řada WGK

Údaje o materiálu

Izolační materiál	Wemid (PA)	Barevný	Šedá
Barevný graf (podobné)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	Slitina
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C

Vodiče vhodné k připojení

Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1

Důležitá poznámka

Poznámky • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		