

**SAI-SCREWTY TOOL BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovací nástroj
Číslo objednávky	<a href="#">1939170000</a>
Typ	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Množství	1 items
Balení	Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1320 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	--------

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>Součástí dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení</li> <li>• Momentový šroubovák 2,0-7,0 Nm</li> <li>• Vyměnitelná čepel 1/4 palce</li> <li>• Nástavec M8 pro lisované linky</li> <li>• Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory</li> <li>• Nástavec M12 pro lisované linky</li> <li>• Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory</li> <li>• Sada čepelí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Torx T8 / T10 / T20 / T25</li> <li>klíč s vnitřním šestihranem 2,5 / 3,0 / 4,0</li> <li>křížová drážka PH0 / PH1 / PH2</li> <li>šterbinová 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0</li> </ul> </li> <li>• Plastové pouzdro + tvarovaná vložka</li> </ul>
----------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		