

SAI-SCREWTY BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovací nástroj
Číslo objednávky	1939180000
Typ	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Množství	1 items
Balení	Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	889.68 g
----------------	----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1.7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>Součástí dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení • Vyměnitelná čepel 1/4 palce • Nástavec M8 pro lisované linky • Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory • Nástavec M12 pro lisované linky • Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory • Odizolovací nástroj Odizolovač 6 - 16 mm • Plastové pouzdro + tvarovaná vložka
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		