

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, Montážní závit: , Počet pólů:
Číslo objednávky	1950270000
Typ	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 16.72 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu Nerezavějící ocel Kabelová průchodka PG 9, M 20

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu Nerezavějící ocel Kabelová průchodka PG 9, M 20
Základní materiál PVC Připojení 2 Šroub
Vnější prům. vodiče -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10

Nákresy

Schéma pólů
