

**THM MT30X 8/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Verze            | THM, Značky na přístroje, 8 x 8 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1954070000</a>               |
| Typ              | THM MT30X 8/8 WS                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248632947                            |
| Množství         | 1 items                                  |

## THM MT30X 8/8 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška          | 8 mm    | Výška (v palcích)   | 0.315 inch  |
| Šířka          | 8 mm    | Šířka (v palcích)   | 0.315 inch  |
| Čistá hmotnost | 162 g   |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

|                                   |                                                                    |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lepidlo                           | Akrylátové lepidlo                                                 |               |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9                                                                  |               |
| Metoda tisku                      | Tepelný přenos                                                     |               |
| Verze                             | Samolepicí, bez obsahu halogenů                                    |               |
| Šířka                             | 8 mm                                                               |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0                                                                |               |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 150 °C                                                             |               |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C                                                             |               |
| Barevný                           | Bílá                                                               |               |
| Halogen                           | Ne                                                                 |               |
| Základní materiál                 | Polyester                                                          |               |
| Tištěné znaky                     | bez                                                                |               |
| Počet značek v balení             | Forma napájení                                                     | Kotouč štítků |
| Schválení podle UL 969            | Ano                                                                |               |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |               |
| Počet značek na kombinaci         | 1 Label reel = Device markers                                      |               |
| Rozsah provozní teploty           | -40...150 °C                                                       |               |
| Počet na roli                     | 10000                                                              |               |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Drawings



**THM MT30X 8/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                     |                            |            |  |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ                 | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze      |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118390049              |            |  |
| Množství            | 1 ST                       |            |  |