

PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm².
Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm).
Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Prvek kontaktu FieldPower®, AC, IP20, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5 |
| Číslo objednávky | 1957620000 |
| Typ | PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248642489 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E60693

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 54 mm | Hloubka (v palcích) | 2.126 inch |
| Výška | 139.5 mm | Výška (v palcích) | 5.4921 inch |
| Šířka | 61.5 mm | Šířka (v palcích) | 2.4213 inch |
| Čistá hmotnost | 196 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmen. datový příst. k UL

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Jmenovité údaje podle UL pro kontaktní prvek | Standardní | UL 1059 |
| | Poznámka | K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL |
| | Průřez připojení vodičů, AWG, max. | AWG 10 |
| | Průřez připojení vodičů, AWG, min. | AWG 14 |
| | Rated voltage | 600 V |
| | Jmenovitý proud | 30 A |

Jmenovitá data podle normy IEC

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Jmenovité údaje podle IEC pro kontaktní prvek | Typ napětí | AC |
| | Number of phases | 3 |
| | Standardní | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 |
| | Rated voltage | 800 V |
| | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8.00 kV |
| | Jmenovitý proud (3 zatížené póly) | 41 A |
| | Jmenovitý proud (4 zatížené póly) | 25 A |

Všeobecné údaje

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Izolační materiál | Polyamid | Sílikon | Ne |
| Barevný | Šedá | Stupeň krytí | IP20 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Může být kódováno | Ano, Kódováno na PE |
| Typ napětí | AC | Počet kontaktů (text) | 5 |
| Počet připojení / pól | 1 | Metoda připojení vodiče | Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN |
| Typ připojení 2 | Zástrčka FieldPower® PTS 4, PTDS4 | | |

Technické údaje

Svěrná schopnost

Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení

| | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Metoda připojení vodiče | PUSH IN | |
| Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje | 0,6 x 3,5 mm | |
| Počet pólů | 5 | |
| Průřez připojení vodiče, pevný, max. | 6 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, pevný, min. | 0.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max. | 6.00 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max. | 0.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max. | 10.00 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max. | 0.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max. | 6.00 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min. | 0.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů s koncovkou | Typ koncovky vodiče | 12 mm s plastovou přírubou |
| | Standardní | DIN 46228/4 |
| | Průřez, min. | 0.5 mm ² |
| | Průřez, max. | 6 mm ² |
| | Typ koncovky vodiče | 12 mm s plastovou přírubou |
| | Standardní | DIN 46228/4 |
| | Průřez, min. | 0.5 mm ² |
| | Průřez, max. | 6 mm ² |
| | Typ koncovky vodiče | 8 mm s plastovou přírubou |
| | Standardní | DIN 46228/4 |
| | Průřez, min. | 0.5 mm ² |
| | Průřez, max. | 6 mm ² |
| | Typ koncovky vodiče | 8 mm s plastovou přírubou |
| | Standardní | DIN 46228/4 |
| | Průřez, min. | 0.5 mm ² |
| | Průřez, max. | 6 mm ² |
| Typ koncovky vodiče | Zdvojené koncovky | |
| Průřez, min. | 0.5 mm ² | |
| Průřez, max. | 6 mm ² | |
| Počet pólů | 5 | |

Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Metoda připojení vodiče | Připojení s odstraněním izolace (IDC) | |
| Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje | 0,6 x 3,5 mm | |
| Počet pólů | 5 | |
| Průřez připojení vodiče, pevný, max. | 6 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, pevný, min. | 1.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max. | 6.00 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max. | 2.50 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max. | 6.00 mm ² | |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max. | 2.50 mm ² | |
| Počet pólů | 5 | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002498 | ETIM 9.0 | EC002498 |
| ETIM 10.0 | EC002498 | ECLASS 14.0 | 27-14-25-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-25-90 | | |




PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

PT6



PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Zásuvný konektor



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm². Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm). Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PTS 4 | Verze |
| Číslo | 1952120000 | Zásuvný konektor Field Power®, 3fázový AC, IP20, Polyamid, PUSH |
| objednávky | | IN, Počet kontaktů (text): 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248632909 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | PTDS 4 | Verze |
| Číslo | 1952130000 | Zásuvný konektor Field Power®, 3fázový AC, IP20, Polyamid, PUSH |
| objednávky | | IN, Počet kontaktů (text): 2 x 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248632084 | |
| Množství | 10 ST | |

Pojistková zástrčka



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm². Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm). Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PTSI 4/LD 400V AC | Verze |
| Číslo | 1961770000 | Zásuvný konektor Field Power®, Pojistka, IP20, Polyamid, PUSH |
| objednávky | | IN, Počet kontaktů (text): 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248641765 | |
| Množství | 1 ST | |

PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí




Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | AM 16 | Verze | |
| Číslo | 9204190000 | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | | |
| Množství | 1 ST | | |
| Typ | AM 25 | Verze | |
| Číslo | 9001540000 | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | WS 12/6 MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1609900000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 | |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá | |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | | |
| Množství | 600 ST | | |

PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Verze | |
| Číslo | 2749340000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Křížový šroubovák, Pozidrív




Křížový šroubovák, Pozidrív, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | SDK PZ2 X 100 | Verze | |
| Číslo | 2749450000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 6 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2 | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895674 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Uvolnění napětí



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®. Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.

PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZE PTSC 3X27 PT6 | Verze |
| Číslo objednávky | 2370760000 | Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro energetickou sběrnici kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248991075 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | ZE SE PTSC 3X27 PT6 | Verze |
| Číslo objednávky | 2370770000 | Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro boční vstup kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248991082 | |
| Množství | 100 ST | |