

IE-PH-RJ45-TH-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné konektory IP 20 společnosti Weidmüller v krimpovací verzi je nejlépe použít v kombinaci s proti-ohybovými průchodkami k dispozici v různých barvách pro jednodušší identifikaci konektorů a k ochraně zamykacích páček a zamezení namáhání kabelů.

Vlastnosti:

- 7 různých barev

Všeobecné objednací údaje

Verze	Objímka na ochranu před ohybem, zelená
Číslo objednávky	1962490000
Typ	IE-PH-RJ45-TH-GN
GTIN (EAN)	4032248644629
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 2.5 g

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001679	ETIM 9.0	EC001679
ETIM 10.0	EC001679	ECLASS 14.0	27-06-04-12
ECLASS 15.0	27-06-04-12		