



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4  
(IEC24702), plast, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1962520000</a>
Typ	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.2 mm	Hloubka (v palcích)	2.3701 inch
Výška	20.1 mm	Výška (v palcích)	0.7913 inch
Šířka	21.2 mm	Šířka (v palcích)	0.8346 inch
Čistá hmotnost	12.8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



## Příslušenství

### RJ45




RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze	
Číslo	<a href="#">1962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248654017		
Množství	10 ST		
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze	
Číslo	<a href="#">1962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644834		
Množství	10 ST		

### LWL-LC



FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze	
Číslo	<a href="#">1962780000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644865		
Množství	10 ST		

**Příslušenství****Hybrid**

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednací údaje**


Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	

**Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PP-V04P	Verze
Číslo	<a href="#">1963890000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646319	
Množství	10 ST	

**Příslušenství****Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	