



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4
(IEC24702), plast, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67 |
| Číslo objednávky | 1962520000 |
| Typ | IE-PH-V04P |
| GTIN (EAN) | 4032248644650 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E316369

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 60.2 mm | Hloubka (v palcích) | 2.3701 inch |
| Výška | 20.1 mm | Výška (v palcích) | 0.7913 inch |
| Šířka | 21.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.8346 inch |
| Čistá hmotnost | 12.8 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné údaje

| | | | |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|
| Barevný | Různé | Hlavní materiál krytu | PA UL 94 V0 |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | 750 |

Obecné standardy


| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 4 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|------------------------|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RJ45




RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | IE-PI-RJ45-FH | Verze | |
| Číslo | 1962730000 | Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | | |
| Množství | 10 ST | | |
| Typ | IE-PI-RJ45-TH | Verze | |
| Číslo | 1962720000 | Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | | |
| Množství | 10 ST | | |

LWL-LC



FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | IE-PI-2LC-MM | Verze | |
| Číslo | 1962780000 | LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248644865 | | |
| Množství | 10 ST | | |

Příslušenství

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-PI-HYB-10P | Verze |
| Číslo | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | Verze |
| Číslo | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| Množství | 300 ST | |


Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | IE-PP-V04P | Verze |
| Číslo | 1963890000 | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Množství | 10 ST | |

Příslušenství**Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1857440000 | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Množství | 200 ST | |