



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	1962530000
Typ	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	108.7 mm	Hloubka (v palcích)	4.2795 inch
Výška	20.1 mm	Výška (v palcích)	0.7913 inch
Šířka	21.2 mm	Šířka (v palcích)	0.8346 inch
Čistá hmotnost	1.75 g		

Teploty

Skladovací teplota
Teplota instalace

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný Různé
Stupeň krytí IP67Hlavní materiál krytu PA UL 94 V0
Cykly zapojování 750

Obecné standardy


Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4 Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 15.0 27-19-01-04ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 14.0 27-19-01-04

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

RJ45




RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze	
Číslo	1962730000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248654017		
Množství	10 ST		
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze	
Číslo	1962720000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644834		
Množství	10 ST		

LWL-LC



FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14


Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze	
Číslo	1962780000	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644865		
Množství	10 ST		

Příslušenství

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	


Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V04P	Verze
Číslo	1963890000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646319	
Množství	10 ST	

Příslušenství**Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	