



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	126 mm	Hloubka (v palcích)	4.9606 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	128.24 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

RJ45




RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze	
Číslo	1962730000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248654017		
Množství	10 ST		
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze	
Číslo	1962720000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644834		
Množství	10 ST		

LWL-LC




FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze	
Číslo	1962780000	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644865		
Množství	10 ST		

Příslušenství**Hybrid**

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	

Ochranné kryty


Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo	1965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo	1067390000	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo	1067410000	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ST	