



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,  
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
Číslo objednávky	<a href="#">1962720000</a>
Typ	IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248644834
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

9.62 g

## Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...70 °C

Teplota instalace

Vlhkost

Rel. vlhkost 0...93 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Připojení 1

RJ45

Připojení 2

IDC

Popis výrobku

Vložka zástrčky RJ45,  
lisování

Barevný

Různé

Odolnost proti nárazům podle IEC  
60512-6-3

250 ms-2

Odolnost proti vibracím podle IEC  
60512-6-450 ms-2 sinusovka (9 –  
500 Hz)

Vlhkost

Rel. vlhkost 0...93 %

Hlavní materiál krytu

Mosaz, PC UL 94 V0

Průřez izolace, min.

0.85 mm

Průřez izolace, max.

1.05 mm

Kategorie

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

Materiál kontaktu

Fosforový bronz

Povrch kontaktu

Zlato přes nikl, Au ≥ 0,8  
µm, Ni 2,54 µm

Průměr připojení, pevný vodič

0.4...0.51 mm

Průměr připojení vodiče, pevný (AWG)

AWG 26/1...AWG 24/1

Průměr připojení, pružný vodič

0.46...0.61 mm

Průměr připojení vodiče, pružný vodič  
(AWG)

AWG 27/7...AWG 24/7

Průměr pláště, min.

5 mm

Průměr pláště, max.

7.3 mm

Stínění

360° celkový kryt

Stupeň krytí

IP67 s pouzdrem

Cykly zapojování

750

## Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu

≤ 20 mΩ

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění

≥ 1500 V AC/DC

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt

≥ 1000 V AC/DC

Odpor izolace

500 MΩ

Proudová zatížitelnost při 50 °C

1 A

PoE / PoE+

odpovídá IEEE 802.3af

## Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus)

E316369

Standardní konektor

IEC 60603-7-51

UL norma pro komunikační příslušenství UL 1863

Třídy krytí IP

IEC 60529

## Důležitá poznámka


Informace o produktu

Vložky RJ45 pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14 a HDC

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Rozměrový výkres**



## Příslušenství

### ... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">9202800000</a>	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Množství	1 ST		