

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Číslo objednávky	1962730000
Typ	IE-PI-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248654017
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E471884
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	12.7 g
----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Požární zatížení	49 kJ	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	IDC	Popis výrobku	Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí
Propojení	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průřez izolace, min.	0.85 mm
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Zlato přes nikl, Au ≥ 0,8 μm	Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22	Průřez připojení vodiče, extrémně pružný, Approval of the cable by vodič	Weidmüller necessary
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný, Approval of the cable by vodič (AWG)	Weidmüller necessary	Poznámka, velmi jemně splétané připojení	Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Stínění	360° celkový kryt	Stupeň krytí	IP67 s pouzdrem
Cykly zapojování	750	Možnost znovu se připojit	≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Odpor izolace	500 MΩ
Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at

Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus)	E471884	Standardní konektor	IEC 60603-7-51
UL norma pro komunikační příslušenství UL 1863		Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	Návod k instalaci sítě PROFINET

Technické údaje

Třídy krytí IP	IEC 60529	Č. osvědčení (cULus)	E316369
----------------	-----------	----------------------	---------

Důležitá poznámka


Informace o produktu	Vložky RJ45 pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14 a HDC
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Tisk



Příslušenství

Lisovací nástroj



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PWZ RJ45	Verze	
Číslo objednávky	1118040000	Lisovací nástroje	
GTIN (EAN)	4032248899197		
Množství	1 ST		