




FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednávací údaje

Verze	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
Číslo objednávky	1962780000
Typ	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
Množství	10 items
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59 mm	Hloubka (v palcích)	2.3228 inch
Výška	10.3 mm	Výška (v palcích)	0.4055 inch
Šířka	13.15 mm	Šířka (v palcích)	0.5177 inch
Čistá hmotnost	15 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Vložka zástrčky 2LC, multimode	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PBT tlakově litý zinek	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %
Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Cykly zapojování	1000
Složení	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14	Typ vlákna	Multimode
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB	Připojení 1	LC
Připojení 2	Lisovaný spoj	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Materiál dutinky	Zirkon		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství**...pro optické konektory SC, ST a LC****GOF**

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-LC-GOF	Verze
Číslo objednávky	9205330000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4032248725465	
Množství	1 ST	