


IE-BI-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
Číslo objednávky	1962840000
Typ	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
Množství	10 items

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2.2 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ produktu	Zásuvka RJ45	Stupeň krytí	IP67 s pouzdrům
Typ vložky	Vložka data SteadyTec	Požární zatížení	33 kJ

Všeobecné údaje

Požární zatížení	33 kJ	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	RJ45	Popis výrobku	Vložky upínací hlavy – spojka
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Zlato přes nikl, Au ≥ 0,8 μm
Stínění	360° celkový kryt. FS 2.8 Pozemní spojení pro ekvipotenciální spojování	Stupeň krytí	IP67 s pouzdrům
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Odpor izolace	500 MΩ	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B	Standardní konektor	IEC 60603-7-5 1
UL norma pro komunikační příslušenství	UL 1863	Třídy krytí IP	IEC 60529
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
----------------------	---

Technical data

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Accessories**Objímky na kabelová oka**

Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo objednávky	9200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	