



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

### Všeobecné objednací údaje

Verze	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
Číslo objednávky	<a href="#">1962870000</a>
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	13.2 mm	Výška (v palcích)	0.5197 inch
Šířka	15.6 mm	Šířka (v palcích)	0.6142 inch
Čistá hmotnost	0.97 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Cykly zapojování	1000	Složení	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB
Připojení 1	SC	Připojení 2	SCRJ
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

## Nákresy

### Rozměrový výkres

