



FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Vložka zástrček SCRJ, multirežim, IP20
Číslo objednávky	1962940000
Typ	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	8 g
----------------	-----

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Vložka zástrček SCRJ, multirežim	Barevný	Různé
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	1000
Typ vlákna	Multimode	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	lepení, krimpování, leštění
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Materiál dutinky	Zirkon

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		