

FO LC dvojité zásuvné konektory podle IEC 61754-20 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor FO, Zástrčka LC duplex, multimode, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">1962970000</a>
Typ	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4.22 g
----------------	--------

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka LC duplex, multimode
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Průměr pláště, max.	3 mm
Průměr pláště, min.	2.8 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	GOF, Multimode
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB	Připojení 1	LC Duplex
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Síla při vytažení kabelu, min.	100 N
Průměr jednoduchého vodiče, min.	0.6 mm	Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel
Materiál dutinky	Zirkon	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	1.4 mm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## Příslušenství

### Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	

### ...pro optické konektory SC, ST a LC



- GOF
- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
  - Pro optické konektory LC a IP 67
- POF
- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
  - Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-LC-GOF	Verze
Číslo	<a href="#">9205330000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248725465	
Množství	1 ST	