



FO LC dvojité zásuvné konektory podle IEC 61754-20 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Zástrčka LC duplex, single-mode, IP20
Číslo objednávky	1962980000
Typ	IE-PS-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248645169
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.52 g
----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka LC duplex, single-mode
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Průměr pláště, max.	3 mm
Průměr pláště, min.	2.8 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	GOF, jednovidový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	LC Duplex
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Síla při vytažení kabelu, min.	100 N
Průměr jednoduchého vodiče, min.	0.6 mm	Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel
Materiál dutinky	Zirkon	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	1.4 mm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	1208910000	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	

...pro optické konektory SC, ST a LC



- GOF
- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
 - Pro optické konektory LC a IP 67
- POF
- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
 - Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-LC-GOF	Verze
Číslo	9205330000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248725465	
Množství	1 ST	