

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1963110000
Typ	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	83.28 g
----------------	---------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Crimp
Popis výrobku	Varianta 5	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Průřez izolace, min.	0.85 mm	Průřez izolace, max.	1.05 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.36...0.51 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Průměr připojení, pružný vodič	0.46...0.61 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Klasifikace MICE M	M3	Klasifikace MICE I	I3
Klasifikace MICE C	C1	Klasifikace MICE E	E3
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	12 mm
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V05M	Verze	
Číslo objednávky	1968920000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Množství	10 ST		