

## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vložka RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1963150000</a>
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651658
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	124.2 g
----------------	---------

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

### Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Crimp
Popis výrobku	Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průřez izolace, min.	0.85 mm	Průřez izolace, max.	1.05 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.36...0.51 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Průměr připojení, pružný vodič	0.46...0.61 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Klasifikace MICE M	M3	Klasifikace MICE I	I3
Klasifikace MICE C	C1	Klasifikace MICE E	E3
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

### Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

### Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90


**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-44-03-90

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1965690000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Množství	10 ST		

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		