

IE-PS-V01M-2SC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka SC

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Konektor FO, Varianta 1, SC duplexní, single-mode, IP67
Číslo objednávky	1963300000
Typ	IE-PS-V01M-2SC-SM
GTIN (EAN)	4032248651771
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	87 mm	Hloubka (v palcích)	3.4252 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Varianta 1, SC duplexní, single-mode	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	jednovířový
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode; 0,4 dB multimode; 1,5 dB POF	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	--------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo	1965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ST	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	