

**IE-PS-V04P-2LC-MM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou LC

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Konektor FO, Varianta 4, LC duplexní, multimode, s ochranou proti přehýbání, IP67 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1963330000</a>                                                        |
| Typ              | IE-PS-V04P-2LC-MM-BP                                                              |
| GTIN (EAN)       | 4032248651801                                                                     |
| Množství         | 10 items                                                                          |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                   |
| K dispozici do   | 2025-04-08T00:00:00+02:00                                                         |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 126.3 mm | Hloubka (v palcích) | 4.9724 inch |
| Výška          | 20.1 mm  | Výška (v palcích)   | 0.7913 inch |
| Šířka          | 20.2 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.7953 inch |
| Čistá hmotnost | 43.3 g   |                     |             |

## Teploty

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace  |                  |                |

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## Všeobecné údaje

|                        |                                                                |                        |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Popis výrobku          | Varianta 4, LC duplexní, multimode, s ochranou proti přehýbání | Barevný                | Různé                   |
| Hlavní materiál krytu  | PA UL 94 V0                                                    | Průměr pláště, max.    | 10 mm                   |
| Průměr pláště, min.    | 5 mm                                                           | Stupeň krytí           | IP67                    |
| Cykly zapojování       | 500                                                            | Typ vlákna             | Multimode               |
| Ztráta při zapojování  | 0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode                            | Připojení 1            | LC                      |
| Připojení 2            | lepení, krimpování, leštění                                    | Materiál krytu, vložka | PBT, Tlakově litý zinek |
| Ztráta odrazem (útlum) | 40 dB singlemode; 30 dB multimode                              |                        |                         |

## Obecné standardy


|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 4,<br>IEC 61754-20 |
|---------------------|-----------------------------------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | IE-PP-V04P                 | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">1963890000</a> | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                                 |
| Množství   | 10 ST                      |                                 |

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| objednávky |                            |                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |                                                                    |
| Množství   | 200 ST                     |                                                                    |