

IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Verze | Konektor FO, Varianta 4, SC duplexní, multimode, IP67 |
| Číslo objednávky | 1963360000 |
| Typ | IE-PS-V04P-2SC-MM |
| GTIN (EAN) | 4032248651832 |
| Množství | 10 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 81.3 mm | Hloubka (v palcích) | 3.2008 inch |
| Výška | 20.1 mm | Výška (v palcích) | 0.7913 inch |
| Šířka | 20.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.7953 inch |
| Čistá hmotnost | 30.7 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Všeobecné údaje

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Popis výrobku | Varianta 4, SC duplexní, multimode | Barevný | Různé |
| Hlavní materiál krytu | PA UL 94 V0 | Průměr pláště, max. | 10 mm |
| Průměr pláště, min. | 5 mm | Stupeň krytí | IP67 |
| Cykly zapojování | 500 | Typ vlákna | Multimode |
| Ztráta při zapojování | 0,5 dB singlemode; 0,4 dB multimode; 1,5 dB POF | Připojení 1 | SCRJ |
| Připojení 2 | lepení, krimpování, leštění | Materiál krytu, vložka | PA, Tlakově litý zinek |
| Ztráta odrazem (útlum) | 40 dB singlemode; 30 dB multimode | | |

Obecné standardy


| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24 |
|---------------------|-----------------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Typ | IE-PP-V04P | Verze | |
| Číslo objednávky | 1963890000 | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt | |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | | |
| Množství | 10 ST | | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Verze | |
| Číslo objednávky | 1857440000 | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| Množství | 200 ST | | |