



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Verze 4, SC-RJ POF, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1963380000</a>
Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81.3 mm	Hloubka (v palcích)	3.2008 inch
Výška	20.1 mm	Výška (v palcích)	0.7913 inch
Šířka	20.2 mm	Šířka (v palcích)	0.7953 inch
Čistá hmotnost	33.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 4, SC-RJ POF	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode, ≤ 1,0 dB POF	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



## IE-PS-V04P-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### LWL-SC


FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Verze
Číslo	<a href="#">1278430000</a>	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP67 s pouzdem
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118069136	
Množství	100 ST	

### Krimpovací sady



Krimpovací sady

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1208930000</a>	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování: Multi-Stripax IE-POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990283	
Množství	1 ST	

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

## IE-PS-V04P-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V04P	Verze	
Číslo	<a href="#">1963890000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248646319		
Množství	10 ST		

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		