

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Verze 4, SC-RJ POF, prevence proti ohýbání, IP67
Číslo objednávky	1963390000
Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	129.8 mm	Hloubka (v palcích)	5.1102 inch
Výška	20.1 mm	Výška (v palcích)	0.7913 inch
Šířka	20.2 mm	Šířka (v palcích)	0.7953 inch
Čistá hmotnost	54.3 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 4, SC-RJ POF, prevence proti ohýbání	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode, ≤ 1,0 dB POF	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode		


Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rozměrový výkres



IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LWL-SC


FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Verze
Číslo	1278430000	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP67 s pouzdem
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118069136	
Množství	100 ST	

Krimpovací sady



Krimpovací sady

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Číslo	1208930000	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování: Multi-Stripax IE-POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990283	
Množství	1 ST	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V04P	Verze	
Číslo	1963890000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248646319		
Množství	10 ST		

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		