


**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC, jednovidový
Číslo objednávky	<a href="#">1963420000</a>
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Množství	10 items

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48.3 mm	Hloubka (v palcích)	1.9016 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	29.3 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	SC
Připojení 2	SCRJ	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1963900000</a>	Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326		
Množství	10 ST		

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1857440000</a>	Verze	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		