

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou LC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, LC duplexní spojka, jednovidový
Číslo objednávky	1963450000
Typ	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	403224864554 1
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45.3 mm	Hloubka (v palcích)	1.7835 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	26.7 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 4, LC duplexní spojka	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	jednovláknový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	LC Duplex
Připojení 2	LC Duplex	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-20

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze	
Číslo objednávky	1963900000	Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326		
Množství	10 ST		

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	1857440000	Verze	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		