



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vložka RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1963470000</a>
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E316369

## Rozměry a hmotnosti

Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	72.8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 1 kov, spojka RJ45 / RJ45	Materiál těsnění	EPDM
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Stínění	360° celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		

### Sets - RJ45

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka - vložka RJ45



### Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1963120000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA
objednávky		(ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1963130000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, s ochranou proti
objednávky		přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1963140000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
objednávky		11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1963150000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání,
objednávky		Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
Množství	10 ST	