

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vločka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1963480000
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	61.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 1 kov, IDC, EIA/ TIA 586 A	Propojení	TIA-568A
Materiál těsnění	EPDM	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Stínění	360°, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3bt		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	1965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		

Sets - RJ45

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka - vložka RJ45



Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Verze
Číslo	1963120000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA
objednávky		(ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	1963130000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, s ochranou proti
objednávky		přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Verze
Číslo	1963140000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
objednávky		11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	1963150000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání,
objednávky		Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
Množství	10 ST	