

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vložka RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1963480000</a>
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

### Rozměry a hmotnosti

Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	61.4 g		

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

### Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 1 kov, IDC, EIA/ TIA 586 A	Propojení	TIA-568A
Materiál těsnění	EPDM	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Stínění	360&deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

### Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3bt		

### Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------


## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		

### Sets - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka - vložka RJ45

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963120000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963130000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963140000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963150000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
Množství	10 ST	