

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1963490000</a>
Typ	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37.8 g
----------------	--------

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 4, spojka RJ45 / RJ45	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1963900000</a>	Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326		
Množství	10 ST		

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1857440000</a>	Verze	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		

### Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



### Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Verze
Číslo	<a href="#">1271240000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118060027	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1963170000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653980	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1963180000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653973	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1963190000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651672	
Množství	1 ST	