

PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1963520000</a>
Typ	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.1299 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Typ montáže	4 šrouby, Centrální matice	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963900000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326	
Množství	10 ST	

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14




#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Verze	
Číslo	<a href="#">1962870000</a>		SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248645060		
Množství	10 ST		

### LWL-LC


FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Verze	
Číslo	<a href="#">1962880000</a>		LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248645077		
Množství	10 ST		

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## IE-BH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	<a href="#">1962840000</a>	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	

## USB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Číslo	<a href="#">1019570000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	1 ST	

## LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14




### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1964430000</a>	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649044	
Množství	10 ST	

**Příslušenství****LWL-LC**


FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	IE-BH-LCD-MM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1964420000</a>	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649037	
Množství	10 ST	

**Hybrid**


Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	IE-BH-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	