


**IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1963530000</a>
Typ	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22.4 mm	Hloubka (v palcích)	0.8819 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1.1024 inch
Čistá hmotnost	33.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Typ montáže	2 šrouby	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

# Nákresy

## Rozměrový výkres



## Příslušenství

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	<a href="#">1962840000</a>	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V05M	Verze
Číslo	<a href="#">1968930000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248692125	
Množství	10 ST	