



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1963540000</a>
Typ	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.9252 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	46.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Typ montáže	4 šrouby, Centrální matice	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

## Příslušenství

### RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	<a href="#">1962840000</a>	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	

### LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1964430000</a>	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649044	
Množství	10 ST	

## IE-BH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1962870000</a>	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645060	
Množství	10 ST	

## LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



### Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1964420000</a>	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649037	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Verze
Číslo	<a href="#">1962880000</a>	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645077	
Množství	10 ST	

## USB




FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Číslo	<a href="#">1019570000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	1 ST	

**Příslušenství****Hybrid**

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	

**Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Číslo	<a href="#">1965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ST	