

HDC 04A DODL 1LB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně |
| Číslo objednávky | 1963690000 |
| Typ | HDC 04A DODL 1LB |
| GTIN (EAN) | 4032248645961 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 25 mm | Výška (v palcích) | 0.9842 inch |
| Šířka | 36.5 mm | Šířka (v palcích) | 1.437 inch |
| Čistá hmotnost | 30 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Vrtací olej |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Nafta |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Etylalkohol |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Převodový olej |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Hydraulický olej |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Chladivo |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Pot |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Prémiový benzin |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Chemická odolnost | Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Odolné |
| Chemická odolnost | Látka | UV |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Nestabilní |
| Chemická odolnost | Látka | Ozón |
| Chemická odolnost | Chemická odolnost | Nestabilní |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Kabelový vstup | s konektorem samcem | Šířka pouzdra C | 26.8 mm |
| Celková délka pouzdra | 31 mm | Výška pouzdra B | 18 mm |


Technické údaje**Verze**

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Horní část/dolní část/víčko | Kryt | Kryt | s krytem |
| Utahovací moment | 0.5 Nm | Počet kabelových vstupů ze strany | 0 |
| Design pouzdra | Kryt horní části pouzdra | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 1 |
| Kabelový vstup | s konektorem samcem | Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
| Těsnění | bez těsnění | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 1 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt konektoru, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 04A TOLU 1M16G | Verze |
| Číslo | 1206090000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 16 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118027587 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 04A TOLU 1M20G | Verze |
| Číslo | 1788820000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248206360 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 04A TOLU 1PG11G | Verze |
| Číslo | 1652470000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 11 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190402549 | |
| Množství | 1 ST | |

Kryt konektoru, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 04A TWLU 1PG11G | Verze |
| Číslo objednávky | 1652480000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190402556 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 04A TWLU 1M20G | Verze |
| Číslo objednávky | 1788810000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248206353 | |
| Množství | 1 ST | |