

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC, Multimode
Číslo objednávky	1964450000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.4409 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	6.05 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Všeobecné údaje


Popis výrobku	Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	Multimode
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB	Připojení 1	SC
Připojení 2	SCRJ	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Nákresy**Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailní výkres

Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	1965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		