

FO SC dvojité zásuvné konektory podle IEC 61754-4 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Zástrčka SC duplex, multimode, IP20
Číslo objednávky	1964480000
Typ	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UL)	E477798

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	25.5 mm	Výška (v palcích)	1.0039 inch
Šířka	9.7 mm	Šířka (v palcích)	0.3819 inch
Čistá hmotnost	17.1 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka SC duplex, multimode
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Průměr pláště, max.	3 mm
Průměr pláště, min.	2.8 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Složení	Přidržovací rámeček pro integraci konektorů Simplex
Typ vlákna	GOF, Multimode	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB
Připojení 1	SC-Duplex	Připojení 2	lepení, krimpování, leštění
Síla při vytažení kabelu, min.	100 N	Průměr jednoduchého vodiče, min.	0.6 mm
Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel	Materiál dutinky	Zirkon
Materiál protiprachového krytu	TPE	Průměr jednoduchého vodiče, max.	1.4 mm
Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-4	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	-------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství**...pro optické konektory SC, ST a LC****GOF**

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-SC-GOF	Verze
Číslo	9205320000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248725458	
Množství	1 ST	

Nůžky

Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	1208910000	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	