


IE-OM-V04P-K11-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů
ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 4, 1 port, rovná
Číslo objednávky	1966220000
Typ	IE-OM-V04P-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658411
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	75 mm	Šířka (v palcích)	2.9527 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	419 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje



Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	Al - Si 12
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Nákresy**Rozměrový výkres****Výkres**

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	1963160000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	