

## IE-OM-V04P-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Dvojitá rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 4, 2 porty, rovná
Číslo objednávky	<a href="#">1966250000</a>
Typ	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	136 mm	Šířka (v palcích)	5.3543 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	475 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	Al - Si 12
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Obecné standardy


Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Výkres



## Příslušenství

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

### Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1963180000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653973	
Množství	10 ST	