

IE-OM-V05M-K21-2S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konstrukce zásuvných HDC / Rockstar konektorů ver.5
podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 5, 2 porty, rovná
Číslo objednávky	1966290000
Typ	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	136 mm	Šířka (v palcích)	5.3543 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	643 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	Al - Si 12
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Rozměrový výkres



Výkres




IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

Sets - RJ45



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5, kov, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Verze
Číslo	1963200000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651689	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	Verze
Číslo	1077300000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248834914	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Typ	IE-PS-V05M-RJ45-TH	Verze
Číslo	1963110000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
objednávky		11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651610	
Množství	10 ST	