


## IE-OM-V01M-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Rozvodná skříň, konstrukce bajonetových zásuvných konektorů ver.1 podle IEC 61076-3-106, kov

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 1, 2 porty, rovná
Číslo objednávky	<a href="#">1966330000</a>
Typ	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	136 mm	Šířka (v palcích)	5.3543 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	652 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b

## Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	Al - Si 12
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		


## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Rozměrový výkres



Výkres



## IE-OM-V01M-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

### Sets - RJ45

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka - vložka RJ45



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1963120000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class EA
objednávky		(ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Množství	10 ST	