


**IE-KOK-V4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	<a href="#">1966790000</a>
Typ	IE-KOK-V4
GTIN (EAN)	4032248659616
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	20.2 mm	Šířka (v palcích)	0.7953 inch
Průměr	23.2 mm	Čistá hmotnost	700 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory obdélník 23,2 x 20,2 mm	Verze	Speciální tvar, 2 ploché strany
---------------	---	-------	---------------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156	ECLASS 14.0	21-04-51-16
ECLASS 15.0	21-04-51-16		

**Nákresy**

**Příklad použití**

