

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	1966810000
Typ	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Množství	1 items

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4.7244 inch
Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11.4173 inch
Čistá hmotnost	3262 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Otvory v hydraulickém listu
---------------	-----------------------------

Nástroje na řezání

Max. provozní tlak	680 bar	Typ hydraulického oleje	HLP32
Kulaté otvory o průměru od 1 do 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²	Kulaté otvory o průměru od 2 do 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²
Děrovací síla	75 kN	Kulaté otvory o průměru od 3 do 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²
Obdélníkové otvory do	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²	Čtvercové otvory do	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156	ECLASS 14.0	21-04-51-16
ECLASS 15.0	21-04-51-16		

Nákresy

Příklad použití

