



Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	W řada, Distanční pouzdro
Číslo objednávky	<a href="#">1967110000</a>
Typ	VH 25.2/8/6.4
GTIN (EAN)	4032248739196
Množství	5 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.9921 inch
Průměr	8 mm	Čistá hmotnost	3.95 g

### Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Údaje materiálu

Základní materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
-------------------	----------------	---------	----------------

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

### Rozměry

Průměr	8 mm
--------	------

### Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**

---

---

---

---

