

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Těsnicí vložka Field Power®, Prázdné těsnění, IP30, s odpovídajícím krytu, TPE-U |
| Číslo objednávky | <a href="#">1967600000</a>   |
| Typ              | DGSB IP30 D0 PT6   |
| GTIN (EAN)       | 4032248688746  |
| Množství         | 10 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 3.15 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.124 inch  |
| Výška          | 23.51 mm | Výška (v palcích)   | 0.9256 inch |
| Šířka          | 35 mm    | Šířka (v palcích)   | 1.378 inch  |
| Čistá hmotnost | 1.6 g    |                     |             |

### Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...55 °C | Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Všeobecné údaje

|                   |                             |  |                                      |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní materiál | TPE-U                       | Silikon                                  | Ne                                   |
| Barevný           | Šedá                        | Design                                   | Prázdné těsnění                      |
| Stupeň krytí      | IP30, s odpovídajícím krytu | Poloha při montáži, poznámka k instalaci | ve slotu těsnění<br>FieldPower® IP30 |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |