

IE-PS-ST-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO ST zásuvné konektory podle IEC 61754-2 pro vodiče s
vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Zástrčka ST, multimode, IP20
Číslo objednávky	1968150000
Typ	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
Množství	1 items

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	47 mm	Hloubka (v palcích)	1.8504 inch
Výška	9.6 mm	Výška (v palcích)	0.378 inch
Šířka	9.6 mm	Šířka (v palcích)	0.378 inch
Čistá hmotnost	3.52 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...90 °C	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka ST, multimode
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průměr pláště, max.	3.2 mm	Průměr pláště, min.	2.6 mm
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	1000
Typ vlákna	GOF, Multimode	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB
Připojení 1	ST	Připojení 2	lepení, krimpování, leštění
Síla při vytažení kabelu, min.	100 N	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Materiál dutinky	Zirkon	Materiál protiprachového krytu	TPE
Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované		

Obecné standardy


Standardní konektor IEC 61754-2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Drawings

Rozměrový výkres



IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

...pro optické konektory SC, ST a LC



GOF

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-SC-GOF	Verze	
Číslo	9205320000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihřanné krimpování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248725458		
Množství	1 ST		

Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu.

Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze	
Číslo	1208910000	Electrician's scissors	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248990085		
Množství	1 ST		